

## Neue Handoberteilgeneration für Membranventile **SISTO-C**



### Einsatzgebiete:

Pharmaindustrie, Biotechnologie  
Hygienische und sterile Bereiche der  
Getränke- und Lebensmittelindustrie

### Weitere Informationen:

[www.sisto-aseptic.com](http://www.sisto-aseptic.com)



Ansprechpartner:

[ ]

# Neue Handoberteilgeneration für Membranventile **SISTO-C**



**SISTO-C Handoberteil MD30**  
Optional: Edelstahlhandrad



**SISTO-C Handoberteil MD40-MD115**  
Optional: Edelstahlhandrad

## Handoberteil Größe MD30 für Ventile bis DN15

- Ventiloberteil handbetätigt mit steigendem Handrad
- Hubbegrenzung in Schließrichtung
- Haube aus Edelstahlfeinguss
- Entlastete Membranaufhängung
- Ergonomisch optimiertes Kunststoffhandrad mit Griffmulden zur leichten Betätigung
- Optional mit Edelstahlhandrad
- Stellungsanzeige in Edelstahl
- Edelstahlausführung autoklavierbar
- Kompatibel zu existierenden SISTO-C Ventilen

## Handoberteil Größe MD40-115 für Ventile DN20-DN80

- Ventiloberteil handbetätigt mit nicht steigendem Handrad
- Hubbegrenzung in Öffnungs- und Schließrichtung
- Haube aus Edelstahlfeinguss
- Entlastete Membranaufhängung, Spiralabstützung der Membrane (ab MD65)
- Ergonomisch optimiertes Kunststoffhandrad mit Griffmulden zur leichten Betätigung
- Optional mit Edelstahlhandrad
- Sehr gut sichtbare rote Stellungsanzeige
- Optimierte Reinigbarkeit (Handrad bietet keine Fläche für stehende Flüssigkeit)
- Edelstahlausführung autoklavierbar
- Kompatibel zu existierenden SISTO-C Ventilen

## Merkmale der SISTO-C Membranventile

**Höchste Lebensdauer und Druckeinsatzgrenze (20 bar)**

durch gekammerte und spiralabgestützte Membrane

**Optimale Voraussetzungen für die Reinhaltung des Durchflussmediums**


durch tottraumfreie Strömungsführung

**Zuverlässige Bedienbarkeit**

Die Spindel und alle innenliegenden Bedienteile sind nicht medienberührt

**Absolute Dichtheit nach außen und im Durchgang**

Die Membrane dichtet hermetisch ab



Schnittbild SISTO-C 2/2 Membranventil mit neuer Oberteilgeneration



SISTO Armaturen S. A. • 18, rue Martin Maas • 6468 Echternach / Luxembourg  
Tel. +352 325085-1 • Fax +352 328956 • Email: info@sisto-aseptic.com • www.sisto-aseptic.com

A KSB Company • 